

Garant
Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9 mm
Onderlegplaat	259031 27
Functiebreedte L ₄	32 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
Verenset	259044 5
Set verende stiften	259047 3
Kniehefboom	259015 9
Koplengte L ₁	33 mm
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
ISO-code houder	PCLNR/L 2525M09
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 27	259031 27
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 9	259015 9
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Verenset10-delig Type 5	259044 5