

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
Koplengthe L ₁	25 mm
Onderlegplaat	259031 2
Schachtgrootte	16 mm
Kniehefboom	259015 2
Verenset	259044 2
Functiebreedte L ₄	20 mm
Set verende stiften	259047 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Kniehefboomschroef	259018 8
ISO-code houder	PCLNR/L 1616H12
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 2	259015 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Kniehefboomschroef Type 8	259018 8
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2