

Garant
QuickTurn klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250015 25/12
GTIN	4045197649867
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Toepassing:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DCLNR/L 2525M12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 32 mm

Totale lengte L: 150 mm

Onderlegplaat: 259031 3

Technische beschrijving

ISO-code houder	DCLNR/L 2525M12
Schachtgrootte	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Onderlegplaat	259031 3
Plaatafmeting	12 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..

Klemstuk	259038 7
Koplengte L ₁	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk	259531
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat Type 3	259031 3
Spanklemstuk Type 11	259038 11
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
Schroef voor onderlegplaat	259171
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanklemstuk Type 7	259038 7
Spanklemstuk	259351
Onderlegplaat	259201