

Garant
eco-Klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250012 20/12
GTIN	4045197648389
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiërs wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001 – 319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PCLNR/L 2020X12

geschikte wisselplaat: CN.. 1204..

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 34 mm

Totale lengte L: 93 mm

Onderlegplaat: 259031 11

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
ISO-code houder	PCLNR/L 2020X12
Veer	259046 1
Functiebreedte L ₄	25 mm

Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboom	259015 3
Koplengte L ₁	34 mm
Onderlegplaat	259031 11
Kniehefboomschroef	259018 2
Totale lengte L	93 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 11	259031 11
Kniehefboom Type 3	259015 3
Veer Type 1	259046 1
Kniehefboom-schroef Type 2	259018 2