

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250018 16/12 |
| GTIN | 4045197649942 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Kniehefboom | 259015 2 |
| ISO-code houder | PCLNR/L 1616H12 |
| Plaatafmeting | 12 mm |
| Schachtgrootte | 16 mm |
| Onderlegplaat | 259031 2 |
| Functiebreedte L ₄ | 20 mm |
| Verenset | 259044 2 |
| Kniehefboomschroef | 259018 8 |
| Koplengte L ₁ | 25 mm |
| Set verende stiften | 259047 2 |
| geschikte wisselplaat | CN.. 1204.. |
| Totale lengte L | 100 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | nee |

| | |
|--------------|---------------------|
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Kniehefboom Type 2 | 259015 2 |
| Kniehefboomschroef Type 8 | 259018 8 |
| Verenset10-delig Type 2 | 259044 2 |
| Onderlegplaat Type 2 | 259031 2 |
| Verende stiften, set10-delig Type 2 | 259047 2 |