



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 37,5mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 235507 37,5 |
| GTIN | 4047109174504 |
| Artikelklasse | 24P |

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot $V_{\max} = 0,25$ mm**, bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Nuttige lengte L_1 | 152 mm |
| ISO-code wisselplaat | SOEX 120508 44-... |
| ABS® schacht- $\varnothing D_s$ | 63 mm |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Serie | KUB Quatron® |
| Nominale $\varnothing D$ | 37,5 |
| Totale lengte L | 240 mm |
| Afkoppellengte L_A | 202 mm |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Schacht | ABS |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 20IP | 239652 20IP |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm | 659906 1600 |
| 8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm | 659874 50 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm | 659957 1600 |