

Garant
Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 2020K12
Klemstuk, schroef, veer	259035 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Schroef voor onderlegplaat	259025 10
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	259031 2
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 10	259025 10
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Klemstukunit Type 2	259035 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500