



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC m7: 33mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 235505 33     |
| GTIN          | 4047109026773 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met ABS®-schacht.

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden.

**Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012.

Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Aantal snijkanten Z     | 1                     |
| ISO-code wisselplaat    | SOEX 090408 32-..     |
| ABS® schacht-Ø $D_s$    | 50 mm                 |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Nuttige lengte $L_1$    | 99 mm                 |
| Serie                   | KUB Quatron®          |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Nominale Ø D                        | 33               |
| Totale lengte L                     | 170 mm           |
| Afkoppellengte L <sub>A</sub>       | 139 mm           |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D              |
| Schacht                             | ABS              |
| Boortoepassing                      | Centreerboren    |
| Boortoepassing                      | doorboren        |
| Boortoepassing                      | Dwarsboren       |
| Boortoepassing                      | Pakketboren      |
| Boortoepassing                      | Uitholling       |
| Boortoepassing                      | Schuine uittrede |
| Boortoepassing                      | schuin aanboren  |
| Boortoepassing                      | Bol              |
| Inwendige koeling                   | ja               |
| Producttype                         | Wisselplaatboor  |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm | 211750 2,8   |
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP1                     | 239652 15IP1 |