



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 28mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 28
GTIN	4047109091221
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm**, bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte $L_1$	112 mm
ABS® schacht- $\varnothing D_s$	50 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOEX 090408 32-...
Serie	KUB Quatron®
Nominale $\varnothing D$	28
Totale lengte L	178 mm
Afkoppellengte $L_A$	147 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1