



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 15mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 15
GTIN	4047109091092
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576. Niet geschikt voor VA-bewerking.

Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot $V_{\max} = 0,25$ mm**, bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	60 mm
ISO-code wisselplaat	SOEX 050204 13-...
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
ABS® schacht- $\varnothing D_s$	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale $\varnothing D$	15
Totale lengte L	126 mm
Afkoppellengte L_A	95 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6