

Garant
Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250018 20/12
GTIN	4045197649959
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Set verende stiften	259047 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboom	259015 2
ISO-code houder	PCLNR/L 2020K12
Koplengte L ₁	28 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Verenset	259044 2
Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaat	259031 2
Kniehefboomschroef	259018 2
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2