

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengthe L <sub>1</sub>	33 mm
Plaatafmeting	12 mm
Verenset	259044 2
Onderlegplaat	259031 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Kniehefboomschroef	259018 2
Kniehefboom	259015 2
Set verende stiften	259047 2
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-code houder	PCLNR/L 2525M12
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboom Type 2	259015 2