

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 2
Schroef voor onderlegplaat	259025 10
Klemstuk, schroef, veer	259035 2
Koplengte L ₁	33 mm
Plaatafmeting	12 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
ISO-code houder	DCLNR/L 2525M12
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 10

259025 10

Klemstukunit Type 2

259035 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Onderlegplaat Type 2

259031 2

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500