



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 22mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 235507 22     |
| GTIN          | 4047109091160 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Omschrijving

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm**, bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ISO-code wisselplaat                | SOEX 07T308 23-...   |
| Nuttige lengte $L_1$                | 88 mm                |
| ABS® schacht- $\varnothing D_s$     | 50 mm                |
| Aantal snijkanten Z                 | 1                    |
| Wisselplaatschroevenset             | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Serie                               | KUB Quatron®         |
| Nominale $\varnothing D$            | 22                   |
| Totale lengte L                     | 154 mm               |
| Afkoppellengte $L_A$                | 123 mm               |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D                  |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Schacht           | ABS             |
| Inwendige koeling | ja              |
| Producttype       | Wisselplaatboor |

---

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm | 211750 1,3  |
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP1                      | 239652 8IP1 |