



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC m7: 34mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235505 34
GTIN	4047109026780
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Met ABS®-schacht.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

**Levering:**

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

**Opmerking:**

toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden.

**Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm**, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012.

Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOEX 120508 44-..
Nuttige lengte $L_1$	102 mm
Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® schacht- $\varnothing D_s$	50 mm
Serie	KUB Quatron®

Nominale Ø D	34
Totale lengte L	173 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	142 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Bol
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bit opname Totale lengte 50 mm	659874 50