



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 29mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 29
GTIN	4047109091238
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot $V_{\max} = 0,25$ mm**, bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOEX 090408 32-...
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L_1	116 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® schacht- $\varnothing D_s$	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale $\varnothing D$	29
Totale lengte L	182 mm
Afkoppellengte L_A	151 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP1	239652 15IP1