


KOMET® Wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W83: 32-010

Bestelgegevens

Bestelnummer	236520 32-010
GTIN	4047109103481
Artikelklasse	24Q

Omschrijving
Uitvoering:

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.

Type: Uni

ISO-code wisselplaat: SOEX 090408

Voeding f in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	32-010
Voeding f in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 090408
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij volle groeven	1,1 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij het kanten	1,1 mm
Aantal wisselingen/snijkant	4

Soort	BK8425
Type	Uni
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	200 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		