

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	PCLNR/L 2525M12
Functiebreedte L ₄	32 mm
Onderlegplaat	259031 2
Verenset	259044 2
Set verende stiften	259047 2
Plaatafmeting	12 mm
Koplengthe L ₁	33 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Kniehefboom	259015 2
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 2	259015 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2