

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	DCLNR/L 3232P12
Schroef voor onderlegplaat	259025 10
Plaatafmeting	12 mm
Klemstuk, schroef, veer	259035 2
Onderlegplaat	259031 2
Schachtgrootte	32 mm
Functiebreedte L ₄	40 mm
Koplengte L ₁	34 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Klemstukunit Type 2	259035 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Schroef voor onderlegplaat Type 10	259025 10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500