

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	32 mm
Plaatafmeting	12 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Functiebreedte L ₄	40 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Set verende stiften	259047 2
Kniehefboom	259015 2
Verenset	259044 2
Onderlegplaat	259031 2
ISO-code houder	PCLNR/L 3232P12
Kniehefboomschroef	259018 2
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2