



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 23mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 23
GTIN	4047109091177
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot $V_{\max} = 0,25$ mm**, bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308 23-...
Nuttige lengte L_1	92 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
ABS® schacht- $\varnothing D_s$	50 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale $\varnothing D$	23
Totale lengte L	158 mm
Afkoppellengte L_A	127 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP1	239652 8IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3