



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC m7: 49mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235505 49
GTIN	4047109084629
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-- schacht.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden.

Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012.

Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

ABS® schacht-Ø D_s	63 mm
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L_1	147 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308 23-..
Serie	KUB Quatron®

Nominale Ø D	49
Totale lengte L	240 mm
Afkoppellengte L _A	202 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Bol
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3