



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 41mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 41
GTIN	4047109097452
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Nuttige lengte $L_1$	164 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® schacht-Ø $D_s$	63 mm
ISO-code wisselplaat	SOEX 120508 44-...
Aantal snijkanten Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	41
Totale lengte L	252 mm
Afkoppellengte $L_A$	214 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600