



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC m7: 60mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 235505 60 |
| GTIN | 4047109084735 |
| Artikelklasse | 24P |

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-schacht.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden.

Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012.

Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Nuttige lengte L_1 | 180 mm |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| ISO-code wisselplaat | SOEX 090408 32-.. |
| ABS® schacht-Ø D_s | 80 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Serie | KUB Quatron® |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Nominale Ø D | 60 |
| Totale lengte L | 278 mm |
| Afkoppellengte L _A | 235 mm |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D |
| Schacht | ABS |
| Boortoepassing | Centreerboren |
| Boortoepassing | doorboren |
| Boortoepassing | Dwarsboren |
| Boortoepassing | Pakketboren |
| Boortoepassing | Uitholling |
| Boortoepassing | Schuine uittrede |
| Boortoepassing | schuin aanboren |
| Boortoepassing | Bol |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |