



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3×D, Ø DC m7: 50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235505 50
GTIN	4047109084636
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met ABS®-schacht.

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

#### Opmerking:

toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden.

**Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm**, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012.

Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

ABS® schacht-Ø $D_s$	63 mm
Nuttige lengte $L_1$	150 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308 23-..
Aantal snijkanten Z	1
Serie	KUB Quatron®

Nominale Ø D	50
voor inch-Ø	1 31/32 inch
Totale lengte L	243 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	205 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	doorboren
Boortoepassing	Dwarsboren
Boortoepassing	Pakketboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Boortoepassing	Bol
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP1	239652 8IP1
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP