



Digitale hellingshoekmeter μ Level 200, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer

467574 1

GTIN

Artikelklasse

40W

Omschrijving

Uitvoering:

De precieze uitlijning van machines is cruciaal voor montage en kwaliteitscontrole. Met de μ Level[®] II van Status Pro bereikt u snel en efficiënt een nauwkeurigheid van 0,001 mm/m. Het systeem is binnen een minuut gekalibreerd en klaar voor gebruik, perfect voor directe metingen op locatie. De behuizing van de μ Level[®] II is 'zwevend' gelagerd, wat betekent dat spanningen als gevolg van temperatuurverschillen niet kunnen worden overgedragen op de basis.

Voordeel:

- **Twee nauwkeurigheidsklassen: Kies tussen 1 μ m/m en 10 μ m/m, afhankelijk van de eisen.**
- **'Zwevend' gelagerde behuizing: Spanningen als gevolg van temperatuurverschillen kunnen niet worden overgedragen op de basis.**
- **Hellings-led: Eenvoudig aflezen en directe terugmelding.**
- **Oliebestendig bedieningspaneel.**
- **USB-aansluiting en Bluetooth-verbinding: Flexibiliteit en eenvoudige gegevensverwerking.**
- **Draadloze verbinding met de software: Comfortabele en efficiënte gegevensverwerking.**
- **Eenvoudige menustructuur om bedieningsfouten te voorkomen.**
- **Draaggreep: In drie standen kantelbaar en afneembaar voor veelzijdig gebruik.**
- **Registratie van pitch- en rollfouten.**
- **Differentiaalmetingen en geautomatiseerde metingen.**

Levering:

2 × hellingshoekmeter, afstandsindicator, koffer, lader, netadapter, accu.

Technische beschrijving

Lengte	150 mm
Hoogte	170 mm
Breedte	47 mm
Maximale afwijking	$\pm 1 \mu\text{m/m} + 0,05\% \text{ mm/m}$
Toepassingsgebied	$\pm 10 \text{ mm/m}$
Producttype	Hellingshoekmeter