



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 18mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 18
GTIN	4047109091122
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot $V_{\max} = 0,25$ mm**, bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® schacht-Ø D_s	50 mm
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L_1	72 mm
ISO-code wisselplaat	SOEX 060306 18-...
Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	18
Totale lengte L	138 mm
Afkoppellengte L_A	107 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP2	239652 6IP2
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0