



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 43mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 43
GTIN	4047109097476
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25$  mm**, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOEX 120508 44-...
ABS® schacht-Ø $D_s$	63 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
Nuttige lengte $L_1$	172 mm
Aantal snijkanten Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	43
Totale lengte L	260 mm
Afkoppellengte $L_A$	222 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600