



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 25
GTIN	4047109091191
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Nuttige lengte $L_1$	100 mm
ABS® schacht- $\varnothing D_s$	50 mm
ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308 23-...
Aantal snijkanten Z	1
Serie	KUB Quatron®
Nominale $\varnothing D$	25
Totale lengte L	166 mm
Afkoppellengte $L_A$	135 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 8IP1	239652 8IP1