



## KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 34mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 34
GTIN	4047109098503
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

#### Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Andere maten op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOEX 120508 44-...
Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® schacht-Ø $D_s$	63 mm
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte $L_1$	136 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	34
Totale lengte L	214 mm
Afkoppellengte $L_A$	176 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

---

## Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600