



## Werkruimtelamp Planonlight LED, Wattage: 20W



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081350 20
GTIN	2050001688910
Artikelklasse	04E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Revolutionaire werkruimtelamp** met de nieuwste led-technologie. Nagenoeg **dubbele lichtsterkte** vergeleken met bestaande verlichtingsystemen en een **maximale contour- en contrastscherpte**.

Dankzij de **minimale hoogte van 28 mm** kan de PLANONLIGHT LED ruimtebesparend in vrijwel elke werkruimte worden toegepast.

- **Maximale lichtsterkte over het hele oppervlak.**
- **Extreem hoge lichtopbrengst in daglichtkwaliteit, maar toch niet-verblindend en zonder flikkering en stroboscooeffecten.**
- **Traploos dimbaar (transformator niet meegeleverd).**
- **Waterdicht (IP68) ook tegen agressieve emulsies (IP69K).**
- **Zeer eenvoudige reiniging – glad oppervlak en relatief lage temperatuur van het oppervlak (maximaal 10 °C boven omgevingstemperatuur).**
- **Absoluut onderhoudsvrij.**
- **Gecertificeerd volgens UL-standaarden – voor toepassing overal ter wereld.**
- **Eenvoudige uitbreiding door eigen montage.**
- **Aansluiting direct via M12 machinestekker of door meegeleverde aansluitkabel**

#### Functie:

IP69K: Er is bescherming tegen het binnendringen van water onder druk (drukwaterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Opmerking:**

**Bedrijfsspanning 24 V DC – door directe aansluiting op de netspanning (230 V/50 Hz) raakt de lamp onherstelbaar beschadigd!**

Aansluiting op de netspanning via transformator nr. 081375.

## Technische beschrijving

Gewicht	1800 g
Wattage	20 W
Lichtbron	Led-module
Uitstraalhoek vast	120 graden
Lichtstroom	1800 lm
Temperatuurbereik	-20 - 55 °C
Totale hoogte	28 mm
Nominale spanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
Kleurtemperatuur	6500 K
ATEX-zone	geen
Totale breedte	97 mm
Totale lengte	441 mm
IP-klasse	IP 69K
Fabrikantnummer	20291
Producttype	Machinelamp

## Accessoires

Transformator voor PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Dimbare transformator 230 V / 24 V 100 W	081376
Houder voor PLANONLIGHT LED met kogelgewricht	081380

