



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 44mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 44
GTIN	4047109097483
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot $V_{\max} = 0,25$ mm**, bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
Nuttige lengte L_1	176 mm
Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOEX 120508 44-...
ABS® schacht- $\varnothing D_s$	63 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale $\varnothing D$	44
Totale lengte L	264 mm
Afkoppellengte L_A	226 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600