

**KOMET® Wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W83: 13-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236520 13-010
GTIN	4047109103399
Artikelklasse	24Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

**Opmerking:**

**Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Type: Uni

ISO-code wisselplaat: SOEX 050204

Voeding  $f$  in staal  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,12 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	13-010
Voeding $f$ in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 050204
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij het kanten	0,67 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij volle groeven	0,67 mm
Serie	KUB Quatron®

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK8425
Type	Uni
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	200 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		