

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Artikelklasse	21T

Omschrijving**Uitvoering:**

PCLNR 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
Set verende stiften	259047 4
ISO-code houder	A40T PCLNR/L16
Onderlegplaat	259031 35
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Verenset	259044 6
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Kniehefboom	259015 12
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	38,5 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	40 mm

Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboom Type 12	259015 12
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Onderlegplaat Type 35	259031 35
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500