

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250021 25/12
GTIN	4045197650085
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	32 mm
Kniehefboom	259015 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
ISO-code houder	PCBNR/L 2525M12
Kniehefboomschroef	259018 2
Koplengte L ₁	33 mm
Onderlegplaat	259031 2
Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	25 mm
Verenset	259044 2
Set verende stiften	259047 2
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Kniehefboom Type 2	259015 2