

**Garant**
**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboomschroef	259018 9
Middenverplaatsing $L_3$	13 mm
ISO-code houder	A20Q PCLNR/L09
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	25 mm
Plaatafmeting	9 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
Kniehefboom	259015 11
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte $L_2$	18 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Kniehefboomschroef Type 10	259018 10
Kniehefboom Type 11	259015 11
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500