



Led-inspectielamp met batterij, Lichtkop-Ø: 15mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	081421 15
GTIN	2050001894885
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst robuuste inspectielampen van **massief aluminium** met led-lichtkop. Batterijhandvat inclusief flexibele as, spatwaterdicht. 1× onbreekbare inspectiespiegel RVS 40×65 mm, 1× inspectiespiegel Ø 30 mm, afschroefbare ringmagneet.

Technische beschrijving

Lichtstroom	25 lm
Batterijtype	LR6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081559 LR6
ATEX-zone	geen
Totale lengte	560 mm
Kop-Ø	15 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding

Uitstraalhoek	10 graden
Producttype	Inspectielamp

Accessoires

Magneetvoet	081413
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Spiegelassortiment voor led-inspectielamp/ werkplaatslamp2-delig	081427
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype SL760	081560 SL760