

Garant
Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/09mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 4
Kniehefboom	259015 10
Onderlegplaat	259031 27
Kniehefboomschroef	259018 12
Middenverplaatsing L ₃	17 mm
Plaatafmeting	9 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
ISO-code houder	A25R PCLNR/L09
Minimale voorboor-Ø D _{min}	32 mm
Set verende stiften	259047 2
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboom Type 11	259015 11
Kniehefboomschroef Type 12	259018 12
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Onderlegplaat Type 27	259031 27
Verenset10-delig Type 4	259044 4
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500