

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Artikelklasse	21T

Omschrijving

Uitvoering:

PCLNR 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 11
Plaatafmeting	9 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 09T3..
ISO-code houder	A20Q PCLNR/L09
Kniehefboomschroef	259018 9
Middenverplaatsing L ₃	13 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	25 mm
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L ₂	18 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboom Type 11	259015 11
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Kniehefboomschroef Type 10	259018 10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500