

**Garant**

## Digitaal 3D-tastinstrument met taster (Ø 4 mm), Schacht-Ø: 16



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 359501 16     |
| GTIN          | 4067263141006 |
| Artikelklasse | 31T           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Grote nauwkeurigheid en lineariteit.** Geschikt voor het meten van de werkstukken, meten over het gehele werkgebied mogelijk.
- **Onafhankelijk van de besturing.**
- **Zeer goede afleesbaarheid door gecombineerde weergave:** Digitale weergave levert exacte meetwaarde.
- **Led geeft de status van het tastproces aan** groen = 0,000 (groene led knippert dynamisch bij het naderen van het nulpunt, wordt statisch wanneer dit wordt bereikt), rood = overschrijding.
- **Comfortabele en eenvoudige rondloopafstelling.**
- **Groot werkgebied in alle richtingen (x, y, z : 6 mm).**
- **Compacte metalen behuizing**
- **Aangegeven breekplaats**
- **Stof- en waterdicht (IP67)**
- **Omschakeling aflezing 0,005/0,001**

#### Toepassing:

Nauwkeurig meetinstrument voor frees- en erodeermachines. Voor de bepaling van werkstuknulpunten, meting van lengtes, boringsmidden en referentiezijden. Vaststellen van

gereedschapslengtes voor draaibanken, instellen van draaigereedschap op het draaimidden (taster conus).

**Levering:**

Inclusief batterij CR2 en taster nr. 359505 gr. 4.

**Opmerking:**

Geschikte tasters nr. 359505.

### Technische beschrijving

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Meetnauwkeurigheid                  | < 0,01 mm      |
| Totale lengte (behuizing en taster) | 130 mm         |
| Behuizing diepte                    | 39 mm          |
| Behuizing breedte                   | 67 mm          |
| Gewicht                             | 0,42 kg        |
| Reservetaster                       | 359505 4       |
| Behuizing lengte                    | 55,5 mm        |
| Justeerweg                          | ± 0,4 mm       |
| IP-klasse                           | IP 67          |
| Aflezing                            | 0,005/0,001 mm |
| Schacht-Ø                           | 16 mm          |
| Uitslagweg x, y, z elk              | 6 mm           |
| Vrije lengte tastarm                | 40 mm          |
| Producttype                         | Tasters        |