

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250023 25/12
GTIN	4045197650122
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-code houder	PCKNR/L 2525M12
Plaatafmeting	12 mm
Set verende stiften	259047 2
Verenset	259044 2
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Schachtgrootte	25 mm
Kniehefboom	259015 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Kniehefboomschroef	259018 2
Onderlegplaat	259031 2
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2