

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	33 mm
ISO-code houder	PCLNR/L 2525M16
Verenset	259044 6
Kniehefboom	259015 12
Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat	259031 35
Kniehefboomschroef	259018 11
geschikte wisselplaat	CN.. 1606..
Functiebreedte L ₄	32 mm
Plaatafmeting	16 mm
Set verende stiften	259047 4
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 35	259031 35
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Kniehefboom Type 12	259015 12
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11