

**KOMET® Wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W83: 32-130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236573 32-130
GTIN	4047109103498
Artikelklasse	24Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

**Opmerking:**

**Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Type: ST1400

ISO-code wisselplaat: SOEX 090408

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	32-130
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 090408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK8425
Type	ST1400

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren