

**KOMET® Wisselplaat, BK8430, Aanduiding type W83: 32-210****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236537 32-210
GTIN	4047109206762
Artikelklasse	24Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

**Opmerking:**

**Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Type: ST1400

ISO-code wisselplaat: SOEX 090408

Voeding  $f$  in staal  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,2 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	32-210
Voeding $f$ in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 090408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK8430
Type	ST1400

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	M
nat maximaal	geschikt		