

Garant**Gereedschapshouder voor volboren, PSC 50 kort, voor schacht-Ø DS: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308584 32
GTIN	4067263141167
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.
- Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-Ø tegen het contactvlak gespannen.
- Hierdoor betere ondersteuning, wat een hogere voeding mogelijk maakt.
- Hoge rondlooppauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	52 mm
Afkoppellengte A-maat	75 mm
Opname	PSC 50 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Gegevensblad

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder