

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboom	259015 2
Set verende stiften	259047 2
ISO-code houder	A32S PCLNR/L12
Onderlegplaat	259031 2
Kniehefboomschroef	259018 2
Middenverplaatsing L_3	22 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Verenset	259044 2
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	31 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500