

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250024 20/12
GTIN	4045197650139
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 2
Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboom	259015 2
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
ISO-code houder	PCSNR/L 2020K12
Verenset	259044 2
Functiebreedte L ₄	25 mm
Koplengte L ₁	28 mm
Set verende stiften	259047 2
Kniehefboomschroef	259018 2
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 2	259015 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2