



Digitale beugelschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	421573 0-25
GTIN	4550501379670
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurige beugelschroefmaten. Verbeterde eenhandsbediening dankzij kleinere behuizing. Groter display voor betere zichtbaarheid. 'Function Lock' voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt. **Combiratel** (draaimomentbegrenzing in de trommel en in de snelaandrijving) voor eenhandsbediening en gebruik in de houder.

Tolerantiebeoordelings- en berekeningsfunctie voor hogere efficiëntie. Veilige metingen door waarschuwingsfunctie bij te hoge voedingssnelheden. Waarschuwing kalibratieschema wanneer kalibratie moet worden uitgevoerd.

Voordeel:

Meettijdreductie van maximaal 40% dankzij 2-mm-spindelspoed.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032, vanaf gr. 25–50 1 instelkaliber.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497447.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 25 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Kalibratie	B1

IP-klasse	IP 65
Batterijtype	Knoopcel
Aflezing	0,001 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Spoed van de spindel	2 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Serie	QuantuMike
Meetafwijking E MPE	±1 µm
Norm	ISO 3611
Gevoeligheidsratel	ja
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Digimatic-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/421573-0-25>