

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboomschroef	259018 2
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	50 mm
Verenset	259044 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Set verende stiften	259047 2
Kniehefboom	259015 2
Middenverplaatsing $L_3$	27 mm
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	259031 2
ISO-code houder	A40T PCLNR/L12
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte $L_2$	38,5 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500