

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Artikelklasse	21T

Omschrijving**Uitvoering:**

PCLNR 95° boorstangen voor wisselplaten CN.

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 2
Set verende stiften	259047 2
Kniehefboom	259015 2
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
ISO-code houder	A25R PCLNR/L12
Kniehefboomschroef	259018 8
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Verenset	259044 2
Plaatafmeting	12 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm

Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Kniehefboomschroef Type 8	259018 8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500